


Monteringsanvisning;

- Placering av urtag i vägg för enkeldörr utrustad med el-slutbleck vid huvudlåset.
- Urtag i vägg för enkel- och pardörr utrustad med magnetkontakt.

a) Placering av urtag i vägg för enkeldörr utrustad med el-slutbleck vid huvudlåset.



H = mått från golv till urtag i vägg (mm)
L = urtagslängd (mm)

A = urtagsbredd (mm)
D = urtagsdjup (mm)

Angivna **D** mått gäller för karm monterad centriskt i väggöppningen.

Monteras karmen med förskjutning mot gångjärnssidan minskas behovet av urtagsdjup (D måttet) med lika mycket som aktuell förskjutning.

Se tabellvärden för respektive el-slutbleck och typ av lås.

Aktuella tabellvärden gäller endast för el-slutbleck placerat mot huvudlåset.

Vid placering av el-slutbleck mot extralås, förskjuts aktuella tabellvärden **H** med 400 mm uppåt eller nedåt beroende mot vilket extralås el-slutblecket är placerat..

El-slutbleck STEP 18/STEP 28 i kombination med lås ASSA Connect.				
A/B Karm (urtag i vägg)	H = 900	L = 280	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 51
C karm	-----	-----	-----	-----
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för dörr typ BA eller Brandlucka</i>				
El-slutbleck STEP 18/STEP 28 i kombination med lås ASSA Classic.				
A/B-Karm (urtag i vägg)	H = 920	L = 280	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 51
C karm	-----	-----	-----	-----
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för dörr typ BA eller Brandlucka</i>				
El-slutbleck STEP 18/STEP 28 i kombination med lås ASSA Connect.				
A/B Karm (urtag i vägg)	H = 925	L = 270	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB)	A = 55
C karm (urtag i vägg)	H = 895	L = 330	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 59
<i>Obs! <u>Angivna mått gäller endast för dörr typ BA.</u></i>				
El-slutbleck STEP 18/STEP 28 i kombination med lås ASSA Classic.				
A/B Karm (urtag i vägg)	H = 905	L = 270	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
C karm. (urtag i vägg)	H = 875	L = 330	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 59
<i>Obs! <u>Angivna mått gäller endast för dörr typ BA.</u></i>				
El-slutbleck STEP 60/ASSA ST930 i kombination med lås ASSA Connect.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 920	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
C karm. (urtag i vägg)	H = 920	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				

El-slutbleck STEP 60/ASSA ST930 i kombination med lås ASSA Connect anpassat för placering tryckesfall mot el-slutbleck.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 885	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
C karm. (urtag i vägg)	H = 885	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				
El-slutbleck STEP 60/ASSA ST930 i kombination med lås ASSA Classic.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 935	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
C karm. (urtag i vägg)	H = 935	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				
El-slutbleck STEP 60/ASSAA ST930 i kombination med lås AssA Classic anpassat för placering tryckesfall mot el-slutbleck.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 900	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
C karm. (urtag i vägg)	H = 900	L = 230	D = 10 vid (MB+10) D = 5 vid (MB+20)	A = 55
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				
El-slutbleck STEP 40/STEP 90 i kombination med lås ASSA Connect.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 970	L = 145	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 53
C karm. (urtag i vägg)	H = 970	L = 145	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 53
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				


El-slutbleck STEP 40/STEP 90 i kombination med lås ASSA Classic.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 985	L = 145	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 53
C karm. (urtag i vägg)	H = 985	L = 145	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 53
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				
El-slutbleck STEP 92 i kombination med lås ASSA Connect.				
A/B-Karm (urtag i vägg)	H = 930	L = 175	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 50
C karm (urtag i vägg)	H = 930	L = 175	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 50
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				
El-slutbleck STEP 92 i kombination med lås ASSA Classic.				
A/B karm. (urtag i vägg)	H = 945	L = 175	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 50
C karm. Placering urtag i vägg;	H-15 = 945	L = 175	D = 5 vid (MB+10) D = 0 vid (MB+20)	A = 50
<i>Obs! Angivna mått gäller <u>inte</u> för brandlucka.</i>				

b) Urtag i vägg för enkel- och pardörr utrustad med magnetkontakt.

Vid enkel- eller pardörr utrustad med magnetkontakt placerad i karmens överstycke, bör hänsyn tas till att extra utrymme kan behövas mellan karmens överstycke och väggöppningens ovkant.

1:1 Är öppningen i vägg = $MH+10$, dvs karmens modulmått + 10 mm, krävs ingen extra åtgärd för att karmen med monterad kåpa över magnetkontakt/er skall kunna passa i väggöppningen.

1:2 Är öppningen i vägg = MH , kommer med stor sannolikhet extra urtag behöva göras i väggöppningens ovkant. Teoretisk är fritt spel mellan monterad kåpa och väggöppning endast 1,5 mm.



Karmyttermåttet $MH-10$ är lika för både B karmen och C karmen